
E21155

Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-W-M6/5M



Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Application		Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile; Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OKF
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	14
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...150
Données mécaniques		
Poids	[g]	278,5
Type tête de détection		droit
Filetage tête de détection		M6
Longueur de la tête de détection	[mm]	35
Longueur totale	[mm]	5000
Rayon de courbure minimum	[mm]	45
Disposition des fibres		◎
Diamètre intérieur de la fibre	[mm]	1,6

E21155

Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-W-M6/5M

Diamètre des fibres	[mm]	0,05
Diamètre extérieur	[mm]	5,4
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		inox 1.4571 (316Ti)
Matière de la gaine des fibres optiques		métal et silicone
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces