


## Câble de connexion

VDOGF030MSS0005H03STAH030MSS

Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements".



| Application                           |                                                                                     |                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Caractéristique spécifique            | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |                             |
| Sans silicone                         | oui                                                                                 |                             |
| Données électriques                   |                                                                                     |                             |
| Tension d'alimentation                | [V]                                                                                 | < 50 AC / < 60 DC           |
| Classe de protection                  |                                                                                     | III                         |
| Courant de sortie total               | [A]                                                                                 | 3                           |
| Conditions d'utilisation              |                                                                                     |                             |
| Température ambiante                  | [°C]                                                                                | -25...90                    |
| Température ambiante en mouvement     | [°C]                                                                                | -25...90                    |
| Indice de protection                  |                                                                                     | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| Tests / homologations                 |                                                                                     |                             |
| Homologation UL                       | Ta                                                                                  | 75 °C                       |
| Données mécaniques                    |                                                                                     |                             |
| Poids                                 | [g]                                                                                 | 153,8                       |
| Matières                              | boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM                                        |                             |
| Matière écrou moleté                  | laiton, nickelé                                                                     |                             |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | oui                                                                                 |                             |

## Câble de connexion

VDOGF030MSS0005H03STAH030MSS

|                                       |                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aptitude pour des câbles en mouvement | rayon de courbure en cas de pose flexible | min. 10 x diamètre du câble                                                                          |
|                                       | vitesse de passage                        | max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                       | cycles de courbure                        | > 5 Mio.                                                                                             |
|                                       | sollicitation de torsion                  | ± 180 °/m                                                                                            |

## Remarques

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Remarques         | Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements". |
| Unité d'emballage |                                                                            |

1 pièces

## Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



## Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

## Raccordement



## Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm

