
E80347

Tag RFID

ID-TAG/M5x16,5/06



1 milieu du TAG

Application		
Application		Codage des supports de pièces transportées par des convoyeurs
Température de fonctionnement (active)	[°C]	-25...85
Température de pointe (passive)	[°C]	90
Données électriques		
Fréquence de fonctionnement	[MHz]	13,56
Taille mémoire	[bit]	896
Type de mémoire		EEPROM
Type de puce		Vigo
Nombre de blocs		28
Taille des blocs	[Byte]	4
Unique Identification Number (UID)	[Byte]	8
Norme RFID		ISO 15693
Cycles de lecture max.		illimité
Cycles d'écriture max.		100000
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Température de stockage	[°C]	-40...90
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
Tenue aux chocs		DIN IEC 68-2-29 / 30 g 18 ms
Tenue aux vibrations		DIN IEC 68-2-6 / 6 g 14...200 Hz
Homologation radio		ISO 15693
Données mécaniques		
Poids	[g]	4,4
Boîtier		boîtier fileté
Type de montage		montage sur matières non métalliques; (visser ; à coller sur une surface)
Dimensions	[mm]	M5 / L = 16,5

E80347

Tag RFID

ID-TAG/M5x16,5/06

Désignation du filetage	M5
Matières	PA noir

Remarques

Unité d'emballage	10 pièces

Données supplémentaires

portée de lecture en cas de montage sur matières non métalliques (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15