


EVW110



Câble en Y

YDOGH030SCS00,3T03STGH040SCS



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application	soudage
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC/DC
Classe de protection	II
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Température ambiante en mouvement [°C]	-25...90
Température de stockage [°C]	-25...55
Humidité de stockage [%]	10...100
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée	1K22/ DIN 60721-3-1
Indice de protection	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Données mécaniques

Poids [g]	66,8
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, revêtement anti-adhésif
Matière des joints	FKM
Nombre d'emplacements répartiteur	2

EVW110



Câble en Y

YDOGH030SCS00,3T03STGH040SCS

Aptitude pour des câbles en mouvement	oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	cycles de courbure	> 2 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques	
Remarques	sans portes-étiquettes
Unité d'emballage	1 pièces


Raccordement électrique
Câble: 0,3 m, PUR, Sans halogène, gris, Ø 4,9 mm; non irradié (recyclable); résistant contre les étincelles de soudage; 3 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement électrique

Raccordement



EVW110



Câble en Y

YDOGH030SCS00,3T03STGH040SCS

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 2 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif; Joint d'étanchéité: FKM;
Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

