




Détecteur inductif

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: IO5018
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit	
Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Portée [mm]	10
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	26 x 26 x 26
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Classe de protection	II
Protection inversion de polarité	oui
Sorties	
Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	4,5
Courant de sortie minimum [mA]	2

**Détecteur inductif**

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Courant résiduel max.	[mA]	0,6
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	250
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui

Zone de détection

Portée	[mm]	10
Portée réelle Sr	[mm]	10 ± 10 %
Portée de travail	[mm]	0...8,1

Exactitude / déviations

Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis	[% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Données mécaniques

Poids	[g]	0,057
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		encastrable
Dimensions	[mm]	26 x 26 x 26
Matières		PA

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, rouge
------------	---------------------	----------------

Accessoires

Fourniture	Vis à tête cylindrique: 1 x M4 x 10
------------	-------------------------------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------



Détecteur inductif

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Raccordement électrique

Câble: 0,15 m, PUR

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

