

IV5052




Détecteur inductif

IVE4020ZCPKG/10M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: IV5055
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		antivalent
Portée [mm]		20
Boîtier		rectangulaire
Dimensions [mm]		40 x 40 x 128
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]		10...60 DC
Consommation [mA]		20; (24 V)
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		antivalent

**Détecteur inductif**

IVE4020ZCPKG/10M

Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	3
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Fréquence de commutation DC	[Hz]	150
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui

Zone de détection

Portée	[mm]	20
Portée réelle Sr	[mm]	20 ± 10 %
Portée de travail	[mm]	0...16,2

Exactitude / déviations

Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis	[% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...100
Indice de protection		IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Données mécaniques

Boîtier		rectangulaire
Type de montage		encastrable
Dimensions	[mm]	40 x 40 x 128
Matières		PBT; Joint d'étanchéité: FKM

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Remarques	5 possibilités d'orientation de la zone active
	presse-étoupe (E11270) à commander séparément
Unité d'emballage	1 pièces




Détecteur inductif

IVE4020ZCPKG/10M

Raccordement électrique

Câble: 10 m, ÖLFLEX; 4 x 0,5 mm²

Raccordement



BK =	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	noir
BU =	brun
WH =	bleu
	blanc