


KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS



- 1 face active
- 2 boutons de programmation
- 3 LED
- 4 Adaptateur de montage E12153



Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm]	12
Interface de communication	IO-Link
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	20 x 14 x 48

Montage	détection à travers la paroi non métallique de la cuve et sur des tuyaux de dérivation
Fluides	matières en vrac sèches; liquides

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 17
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Principe de mesure		capacitif

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)



Détecteur capacitif

KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS

Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	10
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui

Zone de détection

Portée	[mm]	12
Portée réelle Sr	[mm]	12 ± 10 %

Exactitude / déviations

Hystérésis	[% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-20...20

Interfaces

Interface de communication	IO-Link	
Type de transmission	COM1 (4,8 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Profils	Smart Sensor	
Mode SIO	oui	
Temps de cycle de process min.	[ms]	100,8
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement	DeviceID
	default	371

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 65; IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 61000-4-2 ESD	8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	3 V
	EN 55011	classe B
Tenue aux chocs	EN 60068-2-27	30 g 6 chocs / 11 ms demi-sinusoïdal (x,y,z)
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6	(10...55 Hz) / amplitude 1mm, durée du cycle de fréquence 5 mn, durée de présence par axe à une fréquence de résonance ou à 55 Hz: 30 mn
MTTF	[Années]	725

Données mécaniques

Poids	[g]	31,3
-------	-----	------

KQ6008



Détecteur capacitif

KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS

Boîtier	rectangulaire
Type de montage	non encastrable
Dimensions [mm]	20 x 14 x 48
Matières	boîtier: PBT renforcé de fibres de verre; Boutons-poussoir: TPE-U; capot: PC renforcé de fibres de verre

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Fonction Teach		oui
Verrou électronique		oui

Accessoires

Fourniture	adaptateur de montage: 1, (posé), E12153
------------	--

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------


Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,04 m, PVC

Connecteur: 1 x M8; codage: A



Raccordement



4: OUT / IO-Link