


Détecteur sensitif capacitif

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M



Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	Ø 100 / L = 11

Application

Principe de fonctionnement	statique
----------------------------	----------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	12...30 DC
Consommation [mA]	30
Classe de protection	III



Détecteur sensitif capacitif

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max. [ms]		500
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]		200
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Temps de réponse		
Temps de réponse [ms]		35
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		-40...85
Indice de protection		IP 67; IP 69K; (face frontale)
Tests / homologations		
MTTF [Années]		394
Données mécaniques		
Poids [g]		158,5
Dimensions [mm]		Ø 100 / L = 11
Matières		face active: PA Grilamid TR 90UV transparent; boîtier: PC/ABS noir; Enjoliveur de couleur: PC/ABS vert
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	8 x LED, rouge
	fonctionnement	8 x LED, vert
Accessoires		
Accessoires en option		enjoliveur en différentes couleurs
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

KT5005



Détecteur sensitif capacitif

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR

Raccordement



1	brun
3	bleu
4	noir