




Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT2020-NI--/A/6,0M/-H/1G/1D



- 1 excentrique de fixation
2 face active



Caractéristiques du produit

Technologie	NAMUR
Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	25 x 5 x 6,5

Données électriques

Raccordement sur amplificateurs de commutation	oui
Amplificateurs	raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés avec les valeurs maximales : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Tension nominale DC [V]	8,2
Consommation [mA]	cible non détectée: ≤ 1; cible détectée: ≥ 2,2
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui

Sorties

Technologie	NAMUR
Fonction de sortie	normalement ouvert
Fréquence de commutation DC [Hz]	2000
Protection courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui

Zone de détection

Sensibilité magnétique [mT]	2
Vitesse de passage [m/s]	> 10



Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT2020-NI--/A/6,0M/-H/1G/1D

Exactitude / déviations		
Hystérésis	[mm]	1
Répétabilité	[mm]	< 0,2
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 65; IP 67
Tests / homologations		
Homologation	BVS 09 ATEX E164; IECEx BVS 09.0065	
Marquage ATEX	 II 1G Ex ia IIC T4 Ga	
	 II 1D Ex ia IIIC T135°C Da	
CEM	EN 61000-4-2 ESD	- kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
	EN 55011 émission	classe B
MTTF	[Années]	2142
Classification de sécurité		
Capacité propre max.	[nF]	140
Inductance propre max.	[μH]	400
Données mécaniques		
Poids	[g]	93,9
Type de montage	encastrable	
Type de montage	excentrique de fixation à tête combinée fendue / six pans creux, cote sur plat 1,5	
Type de vérin	vérins à rainure en T	
Dimensions	[mm]	25 x 5 x 6,5
Matières	boîtier: PA; excentrique de fixation: inox	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture	accessoire de mémorisation: 1	
	clip de fixation pour câble: 1	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	

MK502A



Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT2020-NI--/A/6,0M/-H/1G/1D

Raccordement électrique

Câble: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm²

Raccordement



BN = Couleurs des fils conducteurs :
 brun
BU = bleu