




Détecteur pour vérins à corps profilé

MKP3000-ANKG/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: MK5113 + E11799
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit	
Technologie	NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	37 x 30 x 27
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 10
Protection inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	2
Sorties	
Technologie	NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	300
Fréquence de commutation DC [Hz]	5000



Détecteur pour vérins à corps profilé

MKP3000-ANKG/US

Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Zone de détection

Sensibilité magnétique [mT]	3
Vitesse de passage [m/s]	< 5

Exactitude / déviations

Hystérésis [mm]	1
Répétabilité [mm]	0,1

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...75
Indice de protection	IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2
Tenue aux chocs et aux vibrations	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Données mécaniques

Face active	frontal
Type de vérin	vérins à corps profilé
Dimensions [mm]	37 x 30 x 27
Matières	aluminium; plastique

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Détecteur pour vérins à corps profilé

MKP3000-ANKG/US

Raccordement

