

Caméra analogique pour engins mobiles

O2MXOOKG/A1/GM/78/M



Caractéristiques du produit

Résolution	[px]	680 x 480
Angle d'ouverture	[°]	78

Application

Caractéristique spécifique	câble blindé
Application	Fonction miroir intégrée

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	8...32 DC
Consommation	[mA]	< 150; (y compris le chauffage de la face optique)



Caméra analogique pour engins mobiles

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Protection contre les surcharges		oui			
Détecteur d'images		¼" 4:3 VGA CMOS détecteur d'images couleurs			
Courant de pointe au démarrage max. [mA]		700; (t = 2 ms)			
Sorties					
Sortie vidéo		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω			
Zone de détection					
Taille du champ de vue [mm]	Portée de travail	champ de vue			
	1000	1500 x 1100			
	2000	3000 x 3200			
	5000	7500 x 5500			
Résolution [px]	680 x 480				
Angle d'ouverture cylindrique [°]	78				
Angle d'ouverture [°]	78				
Conditions d'utilisation					
Température ambiante [°C]	-40...85				
Température de stockage [°C]	-40...125				
Indice de protection	IP 68; IP 69K; (profondeur d'eau max. 10 m / max. 30 min (ISO 20653): IP 68; (ISO 20653): IP 69K)				
Tests / homologations					
CEM	DIN EN 61000-6-4	pour environnements industriels			
	DIN EN 61000-6-2	pour environnements industriels			
	UN-ECE R10				
Tenue aux chocs		50 g			
Tenue aux vibrations	Gamme de fréquence 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms			
	PSD (g²/Hz)	0,04...0,1			
Essai au brouillard salin	IEC 60068-5-52				
Données mécaniques					
Poids [g]	313				
Dimensions [mm]	Ø 55,5 / L = 51,3				
Matières	boîtier: aluminium anodisé; vitre avant: verre flotté durci chimiquement				
Accessoires					
Fourniture	bride de fixation:, E2M210				
	vis: 2 x M6 x 20				
	rondelles				
	Ecrous: 2 x M6, autobloquant				
Remarques					
Unité d'emballage	1 pièces				



Caméra analogique pour engins mobiles

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m

Connecteur: 1 x M16; codage: A; Prolongateur blindé: true



1	fil interne coax signal vidéo
2	blindage coax GND vidéo
3	U+
4	0 V