

Barrage photoélectrique émetteur

OGS-00KG/US



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	boîtier fileté

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	20
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière rouge
Longueur d'onde [nm]	645

Zone de détection

Emetteur / récepteur	émetteur
Portée [m]	< 8
Portée réglable	non
Diamètre max. du spot lumineux [mm]	600
Dimensions du spot lumineux valables pour	pour la portée maximale

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...60
Indice de protection	IP 67; (en combinaison avec un connecteur correspondant)

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2
MTTF [Années]	1899

Données mécaniques

Poids [g]	14,3
Boîtier	boîtier fileté

**Barrage photoélectrique émetteur**

OGS-00KG/US

Dimensions	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Désignation du filetage		M18 x 1
Matières		boîtier: ABS
Matière lentille		PMMA

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
------------	----------------	---------------

Accessoires

Fourniture	écrous de fixation: 2
------------	-----------------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A

**Raccordement**