




Détecteur capacitif

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit	
Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Portée [mm]	2
Application	
Application	milieux agressifs
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Consommation [mA]	13; (24 V)
Classe de protection	II
Protection inversion de polarité	oui
Sorties	
Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	250
Fréquence de commutation DC [Hz]	40
Protection courts-circuits	oui



Détecteur capacitif

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui
Zone de détection	
Portée [mm]	2
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...80
Indice de protection	IP 65
Immunité aux parasites augmentée	oui; (immunité renforcée contre les perturbations électromagnétiques)
Tests / homologations	
CEM	EN 60947-5-2
Données mécaniques	
Type de montage	non encastrable
Matières	PTFE; tête de raccordement (DIN 43729 forme B): PA 6.6
Accessoires	
Fourniture	écrous de fixation: 2 tournevis: 1
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique	
Bornes de raccordement: ...1,5 mm ²	
Raccordement	

