




Système réflexion directe

OIT-FPKG/S

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	boîtier fileté

Application

Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
----------------------------	---------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
Consommation	[mA]	10; ((24 V))
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge

Sorties

Technologie		PNP
Fonction de sortie		éclairage / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Fréquence de commutation DC	[Hz]	40
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé



Système réflexion directe

OIT-FPKG/S

Protection surcharges	oui	
Zone de détection		
Portée	[mm]	< 600; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Portée réglable	oui	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection	IP 65	
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Données mécaniques		
Boîtier	boîtier fileté	
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5
Désignation du filetage	M30 x 1,5	
Matières	PBT; PPO modifié	
Matière lentille	PMMA	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture	écrous de fixation: 2	
	tournevis	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique		
Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 7...13 mm		
Raccordement		

