MF5001

Détecteur magnétique

MFA3060-BPKG/US-104-DPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: MFS211

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



CE

Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée	[mm]	60; (par rapport à l'aimant M 4.0)
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions	[mm]	M12 x 1 / L = 63
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 10
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	2
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	300
Fréquence de commutation DC	[Hz]	5000
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Portée	[mm]	60; (par rapport à l'aimant M 4.0)

MF5001

Détecteur magnétique

MFA3060-BPKG/US-104-DPS

Exactitude / déviations			
Hystérésis	[% de Sr]	1...10	
Répétabilité	[% de Sr]	1	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...75	
Indice de protection		IP 67	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
Tenue aux chocs et aux vibrations		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Données mécaniques			
Boîtier		boîtier fileté	
Dimensions	[mm]	M12 x 1 / L = 63	
Désignation du filetage		M12 x 1	
Matières		laiton nickelé; face active: plastique	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	4 x LED, jaune
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A

Raccordement