




Amplificateur pour fibres optiques

OUF-HPKG/US-100-DPS




Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière infrarouge
Boîtier		rectangulaire
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	35; ((24 V))
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	880
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		éclairage
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Fréquence de commutation DC	[Hz]	100
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Portée	[m]	0...0,12; (Barrage photoélectrique)
Portée	[mm]	0...40; (Système réflexion directe)
Portée réglable		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 65



Amplificateur pour fibres optiques

OUF-HPKG/US-100-DPS

Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
MTTF	[Années]	653
Données mécaniques		
Poids	[g]	75,5
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	28 x 16 x 56
Matières		PPO modifié
Matière lentille		verre
Orientation de la lentille		détection latérale
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture	Equerre de fixation: 1, E20211 tournevis	
Remarques		
Remarques	éclairage correspond à la fonction de sortie "NF" en cas de raccordement de fibres optiques type barrages correspond à la fonction de sortie "NO" en cas de raccordement de fibres optiques type réflexion directe	
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique		
Connecteur: 1 x M12; codage: A		
		
Raccordement		
		



Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

