




Détecteur pour vérins à rainure en C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR



- 1 excentrique de fixation
- 2 Face active



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Dimensions	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation	[mA]	< 10
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	30
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	10000
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Sensibilité magnétique	[mT]	2,8
Vitesse de passage	[m/s]	> 10
Exactitude / déviations		
Hystérésis	[mm]	1,5



Détecteur pour vérins à rainure en C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Répétabilité	[mm]	< 0,2
--------------	------	-------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 65; IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
	EN 55011	classe B
MTTF	[Années]	3694
Homologation UL	N° d'agrément UL	C008

Données mécaniques

Poids	[g]	12,2
Type de montage		non encastrable
Type de vérin		vérins à rainure en C
Dimensions	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Matières		boîtier: PA; excentrique de fixation: inox

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,3 m, PUR

Connecteur: 1 x M8; codage: A; Verrouillage: écrou moleté, orientable



Détecteur pour vérins à rainure en C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Raccordement

