



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OG5126

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

# No scale drawing available

## Caractéristiques du produit

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Type de lumière | lumière rouge  |
| Boîtier         | boîtier fileté |

## Application

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Caractéristique spécifique | contacts dorés |
| Principe de fonctionnement | Système réflex |

## Données électriques

|                                  |      |               |
|----------------------------------|------|---------------|
| Tension d'alimentation           | [V]  | 10...36 DC    |
| Consommation                     | [mA] | < 32          |
| Classe de protection             |      | II            |
| Protection inversion de polarité |      | oui           |
| Type de lumière                  |      | lumière rouge |
| Longueur d'onde                  | [nm] | 660           |

## Sorties

|                                                |      |                                            |
|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| Technologie                                    |      | PNP                                        |
| Fonction de sortie                             |      | éclairage / obscurcissement; (paramétrage) |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC | [V]  | 2,5                                        |
| Chute de tension max. sortie de contrôle       | [V]  | 3,5                                        |
| Courant de sortie sortie de contrôle           | [mA] | 10                                         |



## Système réflex

OGP-FPKG/US-100/MIT 90GRAD WKL

|                                                                |      |       |
|----------------------------------------------------------------|------|-------|
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC | [mA] | 200   |
| Fréquence de commutation DC                                    | [Hz] | 500   |
| Protection courts-circuits                                     |      | oui   |
| Version protection courts-circuits                             |      | pulsé |
| Protection surcharges                                          |      | oui   |

### Zone de détection

|                 |     |                                                   |
|-----------------|-----|---------------------------------------------------|
| Portée          | [m] | < 2,5; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005) |
| Portée réglable |     | oui                                               |

### Conditions d'utilisation

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Température ambiante | [°C] | -25...80 |
| Indice de protection |      | IP 67    |

### Tests / homologations

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| CEM | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | classe B |

### Données mécaniques

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Boîtier                 |      | boîtier fileté |
| Dimensions              | [mm] | M18 x 1        |
| Désignation du filetage |      | M18 x 1        |
| Matières                |      | PBT            |
| Matière lentille        |      | PMMA           |

### Afficheurs / éléments de service

|            |                     |                |
|------------|---------------------|----------------|
| Indication | état de commutation | 1 x LED, jaune |
|            | fonctionnement      | 1 x LED, vert  |
|            | Fonction            | 1 x LED, rouge |

### Accessoires

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Fourniture | écrous de fixation: 2 |
|------------|-----------------------|

### Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

### Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré



## Système réflex

OGP-FPKG/US-100/MIT 90GRAD WKL

### Raccordement



2

Sortie de contrôle