




Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OHH-HPKG/2M

article arrêté

Article de remplacement: O8H200

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Caractéristique spécifique	Suppression de l'arrière-plan
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 20
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Durée de vie typique	[h]	75000
Température de référence pour la durée de vie	[°C]	25

Sorties


Technologie		PNP
Fonction de sortie		éclairage
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	50
Fréquence de commutation DC	[Hz]	800
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui



Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OH5008-HPKG/2M

Zone de détection		
Portée	[mm]	1...15; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	2,5
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale
Suppression de l'arrière-plan		oui
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	< 0,6
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...50
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Données mécaniques		
Poids	[g]	28,2
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Matières		ABS
Matière lentille		PMMA
Orientation de la lentille		détection latérale
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	zone non sûre	1 x LED, jaune clignote
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique		
Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm²		
Raccordement		



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu