

# QHA200



## Matériel pour le fonctionnement de moneo dans l'environnement de production



moneo appliance

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: QHA210

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

Pour le fonctionnement des produits moneo des licences requises sont à commander séparément



- 1 alimentation en tension
- 2 audio
- 3 entrée microphone
- 4 interface COM x 2
- 5 interface VGA
- 6 interface port affichage
- 7 interface HDMI
- 8 interface USB x 4
- 9 interface Ethernet 2
- 10 interface Ethernet 1





## Matériel pour le fonctionnement de moneo dans l'environnement de production

moneo appliance

Application		
Application	matériel IT pour le fonctionnement de moneo	
	Mise à disposition de la capacité mémoire et de la puissance de calcul requises	
	logiciel moneo pré-installé	
	mise en service facile sans expertise informatique	
Description du contenu	avec système de gestion pour la maintenance appliance	
Compatibilité	utilisation indépendante de l'infrastructure informatique	
	intégration dans la structure du réseau informatique possible à tout moment	
Connectivité	interface pour capteur et réseau informatique	
Maintenance et support	fonctions de mise à jour, backup et support via Appliance Management System	
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]	12...24 DC	
Consommation [mA]	2200; (24 V)	
Sorties		
Nombre des sorties vidéo	3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x)	
Logiciel / programmation		
Langue	anglais	
Licences contenues	appliance management system (AMS)	
Remarque sur la licence	lié au matériel; Pour le fonctionnement des produits moneo des licences requises sont à commander séparément	
Système d'exploitation	Debian Linux 10	
Exigences du système		
Navigateur web	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versions supportées : voir les notes de version actuelles)	
Interfaces		
Interface de communication	Ethernet; RS232; USB	
Nombre des interfaces Ethernet	2; (GBit)	
Nombre des interfaces RS232	2; (sélectionnable via BIOS: RS232 / RS485)	
Nombre des interfaces USB	4; (USB 3.0)	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-20...50	
Température de stockage [°C]	-40...85	
Humidité relative de l'air max. [%]	95; (40 °C sans condensation)	
Indice de protection	IP 67; (embase: IP 21)	
Tests / homologations		
Tenue aux chocs	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Tenue aux vibrations	IEC 60068-2-6	5 Grms / 10...500 Hz
Données mécaniques		
Poids [g]	5653	
Dimensions [mm]	85 x 253 x 201	
Matériel		
Chipset	Intel Q170	
Processeur	Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz	
Puce TPM	V 2.0	

# QHA200



## Matériel pour le fonctionnement de moneo dans l'environnement de production

moneo appliance

BIOS	AMI EFI BIOS
Mémoire de travail	8 GB DDR3
Mémoire de masse	128 GB SSD

### Remarques

Remarques	Pour le fonctionnement des produits moneo des licences requises sont à commander séparément
Unité d'emballage	1 pièces