

AC1004




PLC AS-i

CONTR 2MSTR 1RS232C

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC1334

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 interfaccia seriale RS232C



Applicazione

Applicazione piccolo sistema di controllo per l'elaborazione del segnale

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	22...30 DC; (24 DC ; secondo PELV)
Capacità di isolamento	[V]	500
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	80
Max. potenza assorbita	[VA]	10
Separazione del potenziale		si

Uscite

Modello elettrico AS-i

Interfacce

Interfaccia di comunicazione RS232

RS232

Numero delle interfacce RS232	1
Velocità di trasmissione	4800...62400 Baud
Tipo di connettore	SUB-D
Tipo di utilizzo	Programmazione



PLC AS-i

CONTR 2MSTR 1RS232C

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-20...70
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	95
Grado di protezione		IP 20
Test / Certificazioni		
Sollecitazione a shock/vibrazioni		< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
Parametri AS-i		
Profilo AS-i		M1
Certificato AS-i		22502
Dati meccanici		
Corpo		corpo per montaggio su guida DIN
Materiali		alluminio
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	controllo funzione	2 x LED, rosso
		2 x LED, verde
		2 x LED, giallo
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Morsetti a vite: 7 x		
Collegamento		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE