




Gateway AS-i EtherNet/IP con PLC

Control.E 1Mstr ET IP RS232

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione	
Applicazione	utilizzo come sistema di controllo decentralizzato e gateway EtherNet/IP / web server
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	24 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Corrente assorbita [mA]	< 400
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	10
Max. potenza assorbita [VA]	10
Numero di master AS-i	1
Interfacce	
Interfaccia di comunicazione	RS232; Ethernet
Ethernet	
Velocità di trasmissione	10; 100
Protocollo	EtherNet/IP; IP
Tipo di utilizzo	trasmissione dati
Nota per le interfacce	protocollo CIP EtherNet/IP server gruppo 2 e gruppo 3



Gateway AS-i EtherNet/IP con PLC

Control.E 1Mstr ET IP RS232

RS232		
Numero delle interfacce RS232	1	
Velocità di trasmissione	9600...115200 Baud	
Tipo di connettore	RJ11	
Tipo di utilizzo	Programmazione	
Nota per le interfacce	separazione galvanica	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-20...70
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	95
Grado di protezione	IP 20	
Parametri AS-i		
Versione AS-i	2.1	
Profilo AS-i	M1e	
Dati meccanici		
Corpo	corpo per montaggio su guida DIN	
Materiali	alluminio; lamiera di acciaio zincato	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Commutazione	3 x LED, rosso
		4 x LED, verde
		2 x LED, giallo
		Display LCD grafico
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Collegamento		

