


AC1314



Gateway AS-i DeviceNet con PLC

ControllerE 2Master DN RS232

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Applicazione	sistema di controllo decentralizzato; gateway DeviceNet
--------------	---

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	24 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 500
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	10
Max. potenza assorbita	[VA]	10
Numero di master AS-i		2

Interfacce

Interfaccia di comunicazione	RS232; CAN
------------------------------	------------

CAN

Protocollo	DeviceNet
Tipo di utilizzo	trasmissione dati
Nota per le interfacce	Group 2 only Slave



Gateway AS-i DeviceNet con PLC

ControllerE 2Master DN RS232

RS232		
Numero delle interfacce RS232		1
Velocità di trasmissione		9600...115200 Baud
Tipo di connettore		RJ11
Tipo di utilizzo		Programmazione
Nota per le interfacce		separazione galvanica
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-20...70
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	95
Grado di protezione		IP 20
Parametri AS-i		
Versione AS-i		2.1
Profilo AS-i		M3
Certificato AS-i		61112
Dati meccanici		
Peso	[g]	549,4
Corpo		corpo per montaggio su guida DIN
Materiali		alluminio; lamiera di acciaio zincato
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Commutazione	4 x LED, rosso
		3 x LED, verde
		3 x LED, giallo
		Display LCD grafico
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Collegamento		

