

AC1321




Gateway AS-i CANopen con PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC1331

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Applicazione

sistema di controllo decentralizzato; gateway CANopen

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	24 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 500
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	10
Max. potenza assorbita	[VA]	10
Numero di master AS-i		1

Interfacce

Interfaccia di comunicazione

RS232; CAN

CAN

Numero delle interfacce CAN

1



Gateway AS-i CANopen con PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

Protocollo		CANopen	
Tipo di utilizzo		trasmissione dati	
RS232			
Numero delle interfacce RS232		1	
Velocità di trasmissione		9600...115200 Baud	
Tipo di connettore		RJ11	
Tipo di utilizzo		Programmazione	
Nota per le interfacce		separazione galvanica	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente		[°C]	0...60
Temperatura di immagazzinamento		[°C]	-20...70
Max. umidità relativa dell'aria ammessa		[%]	95
Grado di protezione		IP 20	
Parametri AS-i			
Versione AS-i		2.1	
Profilo AS-i		M3	
Dati meccanici			
Corpo		corpo per montaggio su guida DIN	
Materiali		alluminio; lamiera di acciaio zincato	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Commutazione	3 x LED, rosso
			2 x LED, verde
			2 x LED, giallo
			Display LCD grafico
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	
Collegamento elettrico			
Collegamento			

