AC1355


Gateway AS-i PROFIBUS DP con PLC

ContrE M4 1Mstr DPV1+ET

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC1411

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 visualizzatore

Applicazione		
Applicazione		sistema di controllo decentralizzato
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	24 DC
Capacità di isolamento	[V]	500
Corrente assorbita	[mA]	< 400
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	10
Max. potenza assorbita	[VA]	10
Numero di master AS-i		1
Separazione del potenziale		si
Interfacce		
Interfaccia di comunicazione		RS232; Ethernet; PROFIBUS

AC1355

Gateway AS-i PROFIBUS DP con PLC

ContrE M4 1Mstr DPV1+ET

Ethernet - CAA			
Protocollo			CAA
Ethernet - Modbus TCP			
Velocità di trasmissione			10 MBaud; 100 MBaud
Tipo di connettore			RJ45
Protocollo			Modbus TCP
Tipo di utilizzo			Programmazione
PROFIBUS			
Velocità di trasmissione			12 MBaud
Protocollo			Profibus DP
Tipo di utilizzo			trasmissione dati
RS232			
Numero delle interfacce RS232			1
Velocità di trasmissione			9600...115200 Baud
Tipo di connettore			RJ11
Tipo di utilizzo			Programmazione
Nota per le interfacce			separazione galvanica
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]		0...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]		-20...70
Grado di protezione			IP 20
Parametri AS-i			
Versione AS-i			2.11; 3.0
Profilo AS-i			M4
Dati meccanici			
Peso	[g]		588,5
Corpo			corpo per montaggio su guida DIN
Materiali			alluminio; lamiera di acciaio zincato
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Commutazione	2 x LED, rosso
			2 x LED, verde
			3 x LED, giallo
			Display LCD grafico
Osservazioni			
Quantità			1 pezzo

AC1355

Gateway AS-i PROFIBUS DP con PLC

ContrE M4 1Mstr DPV1+ET

Collegamento elettrico

Collegamento

