




Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4DI M12

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC5205
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



- 1 Etichetta
- 2 Fissaggio adattatore ad infrarossi



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	240
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 4	
Ingressi		
Numero degli ingressi digitali	4	
Circuito d'ingresso ingressi digitali	PNP	
Alimentazione degli ingressi	AS-i	
Tensione di alimentazione	[V]	18...30; (tramite cavo piatto)
Max. capacità di corrente ingressi totale	[mA]	200
Corrente di ingresso High	[mA]	6...10
Corrente di ingresso Low	[mA]	0...2
Livello di commutazione High	[V]	> 11
Protezione da cortocircuito ingressi digitali	si	



Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4DI M12

Uscite						
Modello elettrico		AS-i				
Condizioni ambientali						
Temperatura ambiente		[°C] -25...70				
Grado di protezione		IP 67				
Test / Certificazioni						
EMC		EN 50295				
Parametri AS-i						
Versione AS-i		2.1				
Indirizzamento AS-i		Indirizzamento ad infrarossi possibile				
Modalità di indirizzamento esteso		no				
Profilo AS-i		S-0.0.E				
Configurazione I/O AS-i		[hex] 0				
Codice ID AS-i		[hex] 0.E				
Certificato AS-i		39101				
Assegnazione dei bit di dati		bit di dati	D0	D1	D2	D3
		Ingresso	1	2	3	4
		Presa	I-1	I-2	I-3	I-4
		pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Dati meccanici						
Peso		[g] 118,8				
Tipo di montaggio		Interfaccia AS-i per basi di montaggio del cavo piatto				
Materiali		PBT				
Elementi di indicazione e comando						
Indicazione		Funzionamento		LED, verde		
		errori		LED, rosso		
		Commutazione		LED, giallo		
Accessori						
Accessori opzionali		Base di montaggio				
Osservazioni						
Osservazioni		Non collegare i seguenti pin con un potenziale esterno:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		I collegamenti sono connessi al cavo AS-i elettricamente.				
Quantità		1 pezzo				



Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4DI M12

Collegamento elettrico

pin di contatto per base modulo, FK / PG:

Connettore: M12; codifica: A

	Ingressi
1	Alimentazione sensore L+
2+4	Ingresso dati ponticellato internamente
3	Alimentazione sensore L-
5	non collegato