AC2506


Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLine 2x(2DI) M12

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC5215

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 Etichetta
2 Fissaggio adattatore ad infrarossi

Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	240
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero degli ingressi digitali: 4
Ingressi		
Numero degli ingressi digitali		4; (2 x 2)
Circuito d'ingresso ingressi digitali		PNP
Alimentazione degli ingressi		AS-i
Tensione di alimentazione	[V]	18...30; (tramite cavo piatto)
Max. capacità di corrente ingressi totale	[mA]	200
Corrente di ingresso High	[mA]	6...10
Corrente di ingresso Low	[mA]	0...2
Livello di commutazione High	[V]	> 11
Protezione da cortocircuito ingressi digitali		si

AC2506

Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLine 2x(2DI) M12

Uscite						
Modello elettrico		AS-i				
Condizioni ambientali						
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70				
Grado di protezione		IP 67				
Test / Certificazioni						
EMC		EN 50295				
Parametri AS-i						
Versione AS-i		2.1				
Indirizzamento AS-i		Indirizzamento ad infrarossi possibile				
Modalità di indirizzamento esteso		no				
Profilo AS-i		S-0.1.E				
Configurazione I/O AS-i	[hex]	0				
Codice ID AS-i	[hex]	1.E				
Assegnazione dei bit di dati		bit di dati	D0	D1	D2	D3
		Ingresso	1	2	3	4
		Presa	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		pin	4	2	4	2
Dati meccanici						
Peso	[g]	112,4				
Tipo di montaggio		Interfaccia AS-i per basi di montaggio del cavo piatto				
Materiali		PBT				
Elementi di indicazione e comando						
Indicazione		Funzionamento	LED, verde			
		errori	LED, rosso			
		Commutazione	LED, giallo			
Accessori						
Accessori opzionali		Base di montaggio				
Osservazioni						
Osservazioni		Non collegare i seguenti pin con un potenziale esterno:				
		I-, I+, I-1/2, I-3/4				
		I collegamenti sono connessi al cavo AS-i elettricamente.				
Quantità		1 pezzo				

AC2506


Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLine 2x(2DI) M12

Collegamento elettrico

pin di contatto per base modulo, FK / PG:

Connettore: M12; codifica: A



	Ingressi
	Presa I-1/2
1	Alimentazione sensore L+
2	Ingresso dati 2
3	Alimentazione sensore L-
4	Ingresso dati 1
5	non collegato
	Presa I-3/4
1	Alimentazione sensore L+
2	Ingresso dati 4
3	Alimentazione sensore L-
4	Ingresso dati 3
5	non collegato