


SDG750



Compteur d'air comprimé

SDG6"/METRIS PB DN150



Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1	
Etendue de mesure	0,6...143,9 m/s	43...10320 m³/h
Raccord process	flasque DN150 selon:DIN EN 10220	
Application		
Application	pour les applications industrielles	
Fluides	air comprimé	
Température du fluide [°C]	-10...60	
Pression d'éclatement min. [bar]	64	
Pression d'éclatement min. [MPa]	6,4	
Tenue en pression [bar]	16	
Tenue en pression [MPa]	1,6	
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)	
Consommation [mA]	< 80	
Classe de protection	III	



Compteur d'air comprimé

SDG6"/METRIS PB DN150

Protection inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité [s]	1

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
-------------------------------	--

Entrées

Entrées	remise à zéro du compteur
---------	---------------------------

Sorties

Sortie signal	signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; (configurable)
Technologie	PNP/NPN
Nombre des sorties TOR	2
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	150; (par sortie)
Nombre des sorties analogiques	1
Sortie analogique (courant) [mA]	4...20; (possibilité de mise à l'échelle)
Charge maxi [Ω]	500
Sortie d'impulsions	compteur totalisateur de la consommation
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Etendue de mesure / plage de réglage

Etendue de mesure	0,6...143,9 m/s	43...10320 m³/h
Plage d'affichage	1,2...172,7 m/s	86...12384 m³/h
En pas de	0,1 m/s	1 m³/h

Contrôle de pression

Etendue de mesure [bar]	-1...16
Plage d'affichage [bar]	-1...20
Résolution [bar]	0,05
Point de consigne haut SP [bar]	-0,92...16
Point de consigne bas rP [bar]	-1...15,92
Sortie analogique/valeur min [bar]	-1...12,8
Sortie analogique/valeur max [bar]	2,2...16
En pas de [bar]	0,01

Surveillance du débit

Etendue de mesure	0...100000000 m³	0...353146667,2 scf
Plage d'affichage	0...100000000 m³	0...353146667,2 scf
Point de consigne haut SP	0,001...10000000 m³	0,05...353146667,2 scf
Valeur de l'impulsion	0,001...10000000 m³	0,05...353146667,2 scf
En pas de	0,0001 m³	0,005 scf
Durée d'impulsions [s]	0,002...2	



Compteur d'air comprimé

SDG6"/METRIS PB DN150

Surveillance de la température		
Etendue de mesure	-10...60 °C	14...140 °F
Plage d'affichage	-24...74 °C	-11,2...165,2 °F
Résolution	0,2 °C	0,5 °F
Point de consigne haut SP	-9,7...60 °C	14,6...140 °F
Point de consigne bas rP	-10...59,7 °C	14...139,4 °F
Sortie analogique/valeur min	-10...46 °C	14...114,8 °F
Sortie analogique/valeur max	4...60 °C	39,2...140 °F
En pas de	0,1 °C	0,1 °F
Exactitude / déviations		
Précision (dans la plage de mesure)	classe 141: ± (3 % MW + 0,3 % MEW); classe 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; qualité d'air selon ISO 8573-1:2010; conditions de référence: longueur droite d'entrée >= 266 cm longueur droite de sortie >= 42 cm; température de référence: 18..26 °C; débit de volume normalisé 43...5877 m³/h; (débit de volume normalisé DIN_ISO_2533 15 °C , 1013,25 mbar, 0 % r.H.)	
Contrôle de pression		
Répétabilité [% de la valeur finale]	± 0,2	
Exactitude type [% de la valeur finale]	< ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (réglage de la valeur minimale))	
Meilleur CT du gain [% MEW / 10 K]	± 0,3	
Meilleur CT du point zéro [% MEW / 10 K]	± 0,1	
Surveillance de la température		
Précision [K]	± 0,5; (en cas d'écoulement dans les limites de mesure du débit permises)	
Temps de réponse		
Temps de réponse [s]	0,1; (dAP = 0)	
Amortissement valeur process dAP [s]	0...5	
Contrôle de pression		
Temps de réponse [s]	0,05	
Surveillance de la température		
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s]	T09 = 0,5	
Logiciel / programmation		
Possibilités de paramétrage	hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; sortie courant/impulsion; afficheur orientable / désactivable; Unité d'affichage; totalisateur	
Interfaces		
Interface de communication	IO-Link	
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Profils	Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
Mode SIO	oui	
Type de port maître requis	A	

SDG750



Compteur d'air comprimé

SDG6"/METRIS PB DN150

Données process analogiques	8	
Données process TOR	2	
Temps de cycle de process min.	7,2	
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement	DeviceID
	default	1543

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	0...60
Température de stockage	[°C]	-20...85
Humidité relative de l'air max.	[%]	90
Indice de protection	IP 65; IP 67	

Tests / homologations

CEM	DIN EN 60947-5-9	
Tenue aux vibrations	DIN EN 68000-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Années]	167
Directive relative aux équipements sous pression	Modul A; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande	

Données mécaniques

Poids	[g]	27850
Matières	PBT+PC-GF30; PPS GF40; inox (1.4301/304); inox (1.4305/303); inox (1.4404 / 316L); FKM	
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4301/304); inox (1.4404 / 316L); FKM; céramique vitrifié; PPS GF40; Al2O3 (céramique); acrylate; Bloc mécanique pour la mesure: acier galvanisé	
Raccord process	flasque DN150 selon:DIN EN 10220	

Afficheurs / éléments de service

Indication	affichage couleur 1,44", 128 x 128 pixels
	2 x LED, jaune

Remarques

Remarques	MW = Valeur mesurée
	MEW = valeur finale de l'étendue de mesure
	D = diamètre intérieur du tuyau
	Etendue de mesure, gamme d'affichage et plage de réglage se réfèrent au le débit d'un volume normalisé selon DIN ISO 2533.
	Pour des informations sur l'installation et l'exploitation voir la notice d'utilisation.
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A






Compteur d'air comprimé

SDG6"/METRIS PB DN150

Raccordement



OUT1/IO-Link:	sortie de commutation débit sortie de commutation température sortie de commutation pression Sortie d'impulsions compteur totalisateur sortie signal Compteurs afficheurs avec présélection
OUT2/InD:	sortie de commutation débit sortie de commutation température sortie de commutation pression sortie analogique débit sortie analogique température sortie analogique pression sortie signal Compteurs afficheurs avec présélection Sortie d'impulsions compteur totalisateur entrée remise à zéro du compteur