
AC2804

Modulo AS-i per quadro elettrico

CabinetModule 4DI C

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 280
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero degli ingressi digitali: 4
Ingressi		
Numero degli ingressi digitali		4
Circuito d'ingresso ingressi digitali		PNP
Alimentazione degli ingressi		AS-i
Tensione di alimentazione	[V]	20...30
Max. capacità di corrente ingressi totale	[mA]	200
Corrente di ingresso High	[mA]	> 3
Corrente di ingresso Low	[mA]	< 1,5
Livello di commutazione High	[V]	> 10
Protezione da cortocircuito ingressi digitali		si
Uscite		
Modello elettrico		AS-i
Circuito		PNP
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70

AC2804


Modulo AS-i per quadro elettrico

CabinetModule 4DI C

Grado di protezione		IP 20	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 50295	
Parametri AS-i			
Profilo AS-i		S-0.0	
Configurazione I/O AS-i	[hex]	0	
Codice ID AS-i	[hex]	0	
Dati meccanici			
Tipo di montaggio		Montaggio su guida DIN e su parete; Moduli montabili in fila	
Materiali		PA; PVC	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	LED, giallo
		Funzionamento	LED, verde
Osservazioni			
Osservazioni		Non collegare i seguenti pin con un potenziale esterno:	
		I-, I+, I1, I2, I3, I4	
		I collegamenti sono connessi al cavo AS-i elettricamente.	
Quantità		1 pezzo	
Collegamento elettrico			

COMBICON:

Collegamento



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Alimentazione sensore +24V
I-	Alimentazione sensore 0V
I1...I4	Ingresso di commutazione Sensore 1...4