


Base di montaggio per moduli AS-i

EMS-Base FC V2A



- 1 pins di contatto
2 Etichetta



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 26,5...31,6 DC

Uscite

Modello elettrico AS-i
Carico del contatto < 2 A

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado di protezione IP 67; (a seconda del modulo: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Dati meccanici

Peso [g] 59,7
Tipo di montaggio Montaggio su guida DIN e su parete
Materiali PBT; 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

pin di contatto nel modulo:

tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i: