




Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200/230VAC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SN0150
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Application	Surveillance du débit; Surveillance de la température
-------------	---

Données électriques

Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	-10...10
Tension d'alimentation	[V]	< 230 AC
Consommation de puissance max.	[VA]	3
Retard à la disponibilité	[s]	30
Nombre de voies		1

Sorties

Technologie	relais
Pouvoir de coupure	4 A, 250 V AC
Fonction de commutation surveillance du débit	le relais est enclenché en cas de débit
Fonction de commutation surveillance de la température	Le relais est enclenché si la température est trop élevée

Logiciel / programmation

Réglage du seuil de commutation	potentiomètre
Sélection liquide / gaz	sélecteur
Réglage du seuil de commutation	potentiomètre



Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200/230VAC

Plage de température	[°C]	20...80
Reproductibilité	[K]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	0...60
Indice de protection		IP 40
Protection bornes		IP 20

Données mécaniques

Boîtier		montage sur rail
Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110
Matières		plastique

Afficheurs / éléments de service

Indication	Fonction	11 x LED
	état de commutation	LED, rouge


Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: 16 x ...2,5 mm²

Raccordement



- 1: Surveillance de la température
 2: Surveillance du câble
 Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
 BU = bleu
 BK = noir
 WH = blanc
 GY = gris