




Capteur de débit

SCR12ABTFPKG/US-100-IPF

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SI1100 + E40114
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process		G 1/2 filetage extérieur
Application		
Fluides		milieux agressifs
Température du fluide	[°C]	-25...80
Tenue en pression	[bar]	30
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	20...36 DC
Consommation	[mA]	< 45
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité	[s]	< 20
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1
Sorties		
Nombre total de sorties		1
Sortie signal		signal de commutation
Technologie		PNP



Capteur de débit

SCR12ABTFPKG/US-100-IPF

Nombre des sorties TOR	1
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	400
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Etendue de mesure / plage de réglage

Plage de réglage [cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité [cm/s]	3...60

Exactitude / déviations

Gradient de température [K/min]	15
---------------------------------	----

Temps de réponse

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------

Logiciel / programmation

Réglage du seuil de commutation	potentiomètre
---------------------------------	---------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...80
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Matières	PBT GF20
Matières en contact avec le fluide	titane (3.7235)
Raccord process	G 1/2 filetage extérieur

Afficheurs / éléments de service

Indication	Fonction	11 x LED
------------	----------	----------

Accessoires

Fourniture	jointes d'étanchéité: 2 x AMF 30
	tournevis

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



ST0560



Capteur de débit

SCR12ABTFPKG/US-100-IPF

Raccordement

