


Modem GPS/GSM con interfaccia CAN

R360/CANremote GPRS/GPS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: CR3114

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



- 1 LED
- 2 connettore SMA antenna GPS
- 3 connettore FME antenna GSM
- 4 connettore M12 5 poli



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	8...32 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Interfacce

Numero delle interfacce CAN	1
-----------------------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-30...75
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...85
Grado di protezione	IP 65; (per dispositivo con connettori avvitati)	



Modem GPS/GSM con interfaccia CAN

R360/CANremote GPRS/GPS

Test / Certificazioni		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV scarica a contatto / 8 kV scarica in aria
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV su linee di alimentazione / 1 kV su linee di segnale
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV su linee di alimentazione
	EN 61000-4-6 HF condotta	10 V
	EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	EN 61000-4-8	30 A/m
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4
	CISPR 16-2	Classe B
CISPR 25	conforme	
Dati meccanici		
Peso	[g]	658
Dimensioni	[mm]	120,5 x 126 x 42
Materiali		alluminio verniciato
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	stato	4 x LED, rosso / verde
Memoria dati		
Ora giusta		si
Osservazioni		
Osservazioni	Mettere in funzione il dispositivo solo con le antenne collegate.	
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Connettore: 1 x M12		