




Centralina di controllo per il monitoraggio della velocità

D100/230VAC/3-CHANNEL

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto		
Corpo		corpo per montaggio su guida DIN
Dimensioni	[mm]	75 x 100 x 110
Applicazione		
Applicazione		analisi per determinare se le sequenze di impulsi raggiungono una velocità minima sugli impianti; centrifughe; agitatori
Dati elettrici		
Tensione nominale AC	[V]	< 230
Tensione nominale DC	[V]	24
Tolleranza della tensione nominale	[%]	10
Tolleranza della tensione nominale 2	[%]	10
Frequenza nominale AC	[Hz]	50...60
Energia ausiliaria per sensori DC	[V]	24
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite relè: 3
Uscite		
Numero delle uscite relè		3
Carico del contatto		4 A / 250 V AC (30 V DC)
Campo di misura/regolazione		
Intervallo di regolazione		50...500
	[Imp/min]	
Precisione / Deriva		
Isteresi	[% di Sr]	< 5
Ripetibilità	[% di Sr]	< 5

DC0102



Centralina di controllo per il monitoraggio della velocità

D100/230VAC/3-CHANNEL

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	0...55
Grado di protezione		IP 40
Grado di protezione morsetti		IP 20
Dati meccanici		
Corpo		corpo per montaggio su guida DIN
Dimensioni	[mm]	75 x 100 x 110
Materiali		plastica
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, verde
	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Osservazioni		*) design speciale
Collegamento elettrico		
Morsetti: ...2.5 mm ²		
Collegamento		