



Centralina di controllo per il monitoraggio della velocità

D100/ 12/24VDC/TEACH IN

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

No scale drawing available



Caratteristiche del prodotto	
Corpo	Corpo in plastica
Applicazione	
Applicazione	Evoluzione d'impulso di sequenza con controllo della sottovelocità con un interr. Di min./max
Dati elettrici	
Tensione nominale DC [V]	24...28
Corrente assorbita [mA]	< 50
Energia ausiliaria per sensori DC [V]	10,5; (≤ 10 mA)
Ingressi/Uscite	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite relè: 1
Uscite	
Numero delle uscite relè	1
Carico del contatto	8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC)
Campo di misura/regolazione	
Intervallo di regolazione [Imp/min]	100...20000
Precisione / Deriva	
Ripetibilità [% di Sr]	1
Software / Programmazione	
Taratura del punto di commutazione	Funzione teach

DC0103



Centralina di controllo per il monitoraggio della velocità

D100/ 12/24VDC/TEACH IN

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Grado di protezione		IP 65
Grado di protezione morsetti		IP 20
Dati meccanici		
Corpo		Corpo in plastica
Materiali		Corpo: PC; coperchio: Polystyrol trasparente
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, verde
	Funzionamento	1 x LED, verde
	Parametrizzazione	2 x LED, rosso
	Impulso di ingresso	1 x LED, giallo
Collegamento elettrico		
Collegamento		