

# TA3237




## Transmetteur de température

TA-123CLDD06-A-ZVG/US/

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Autre article possible: TA2247 ou TD2237 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !; article arrêté – Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer ! – Date d'arrêt: 31.03.2017



### Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1	
Etendue de mesure	0...100 °C	32...212 °F
Raccord process	Diamètre Ø 6 mm	
Longueur d'installation EL [mm]	123	

### Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés	
Élément de mesure	1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A)	
Fluides	milieux liquides et gazeux	
Température du fluide	< 150; (< 40 min) °C	< 302; (< 40 min) °F
Tenue en pression [bar]	50	
Remarque sur la tenue en pression	détecteur Pour le montage dans des adaptateurs, les indications de la fiche technique de l'adaptateur s'appliquent.	
Profondeur d'installation minimum [mm]	15	

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC	
Classe de protection	III	
Protection inversion de polarité	oui	

### Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1	
-------------------------------	-----------------------------------	--

# TA3237



## Transmetteur de température

TA-123CLDD06-A-ZVG/US/

Sorties		
Nombre total de sorties		1
Sortie signal		signal analogique
Nombre des sorties analogiques		1
Sortie analogique (courant) [mA]		4...20
Charge maxi [Ω]		500
Protection surcharges		oui
Etendue de mesure / plage de réglage		
Longueur de la sonde L [mm]		123
Etendue de mesure	0...100 °C	32...212 °F
Résolution		
Résolution sortie analogique [K]		0,02
Exactitude / déviations		
Précision sortie analogique [K]		± 0,3
Coefficient de température [% du gain / 10 K]	< ± 0,1; (En cas de déviation de la condition de référence 25 ± 5 °C)	
Temps de réponse		
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s]	1 / 3; (selon DIN EN 60751)	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-25...70	
Température de stockage [°C]	-40...100	
Indice de protection	IP 68; IP 69K	
Tests / homologations		
CEM	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	DIN EN 61000-4-5 Surge	1 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
Tenue aux chocs	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années]	1119	
Données mécaniques		
Poids [g]	159,5	
Dimensions [mm]	Ø 30 / L = 171	
Matières	inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301/304); inox (1.4305/303); PA	
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4404 / 316L)	
Raccord process	Diamètre Ø 6 mm	
Diamètre de la sonde [mm]	6	
Longueur d'installation EL [mm]	123	

# TA3237



## Transmetteur de température

TA-123CLDD06-A-ZVG/US/

### Remarques


Remarques	Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Remarques	Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.
Remarques	article arrêté
Unité d'emballage	1 pièces

### Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; Contacts: doré



### Raccordement



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Autre article possible: TA2247 ou TD2237 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !; article arrêté – Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer ! – Date d'arrêt: 31.03.2017