




Centralina di controllo per il monitoraggio della velocità

D100/250VAC

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 Fissaggio su guida DIN



Caratteristiche del prodotto		
Corpo		corpo per montaggio su guida DIN
Dimensioni	[mm]	75 x 55 x 110
Applicazione		
Applicazione		analisi universale per verificare se il valore nominale delle sequenze di impulsi è superato o sceso sotto il minimo; Monitoraggio della velocità
Dati elettrici		
Tensione nominale AC	[V]	< 250
Tensione nominale DC	[V]	24
Tolleranza della tensione nominale	[%]	10
Tolleranza della tensione nominale 2	[%]	10
Frequenza nominale AC	[Hz]	50...60
Energia ausiliaria per sensori DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite relè: 1
Uscite		
Numero delle uscite relè		1
Carico del contatto		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Campo di misura/regolazione		
Intervallo di regolazione	[Imp/min]	5...5000



Centralina di controllo per il monitoraggio della
velocità

D100/250VAC

Precisione / Deriva		
Isteresi	[% di Sr]	5...100
Ripetibilità	[% di Sr]	1
Tempi di reazione		
Tempo di ritardo all'avviamento	[s]	0,5...15
Software / Programmazione		
Taratura del punto di commutazione	regolazione fine attraverso il potenziometro	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado di protezione	IP 40	
Grado di protezione morsetti	IP 20	
Dati meccanici		
Corpo	corpo per montaggio su guida DIN	
Dimensioni	[mm]	75 x 55 x 110
Materiali	plastica	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	LED, verde
	Funzionamento	1 x LED, verde
Collegamento elettrico		
Collegamento		

