
TT3291

Sonde de température rigide

TT-350KFED06- /US/



L = longueur de la sonde correspond à la longueur d'installation EL

CE cULus LISTED EC 1935/2004 FCM FDA

Caractéristiques du produit			
Etendue de mesure		-40...150 °C	-40...302 °F
Raccord process		Diamètre Ø 6 mm	
Longueur d'installation EL	[mm]	350	
Application			
Caractéristique spécifique		contacts dorés	
Elément de mesure		1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)	
Application		applications aseptiques	
Fluides		milieux liquides et gazeux	
Tenue en pression	[bar]	160	
Profondeur d'installation minimum	[mm]	15	
Données électriques			
Classe de protection		III	
Etendue de mesure / plage de réglage			
Longueur de la sonde L	[mm]	350	
Etendue de mesure		-40...150 °C	-40...302 °F
Exactitude / déviations			
Précision	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
Temps de réponse			
Temps de réponse dynamique T05 / T09	[s]	1 / 3; (selon DIN EN 60751)	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...80	
Température de stockage	[°C]	-40...100	
Indice de protection		IP 68; IP 69K	
Tests / homologations			
Tenue aux chocs		DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations		DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Années]	22831	
Données mécaniques			
Poids	[g]	63	
Dimensions	[mm]	Ø 6	

TT3291

Sonde de température rigide

TT-350KFED06- /US/

Matières		inox (1.4404 / 316L)
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4404 / 316L) électropoli
Raccord process		Diamètre Ø 6 mm
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide		Ra: < 0,8
Diamètre de la sonde	[mm]	6
Longueur d'installation EL	[mm]	350

Remarques

Remarques	Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
	Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré



Raccordement

