




## Détecteur à ultrasons

UIA06000E1KG/IO-Link/US



1 bouton apprentissage



### Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Portée [mm]	350...6000; (cible: 400 x 400 mm)
Interface de communication	IO-Link
Boîtier	boîtier fileté
Dimensions [mm]	M30 x 1,5 / L = 103,8

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 30
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité [s]	< 0,3
Fréquence transducteur [kHz]	75

### Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
-------------------------------	--

### Sorties

Nombre total de sorties	2
Sortie signal	signal de commutation; signal analogique; IO-Link
Technologie	PNP
Nombre des sorties TOR	1
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100
Fréquence de commutation DC [Hz]	1



## Détecteur à ultrasons

UIA06000E1KG/IO-Link/US

Nombre des sorties analogiques		1
Sortie analogique (courant) [mA]		4...20
Charge maxi [Ω]		500
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
<b>Zone de détection</b>		
Portée [mm]		350...6000; (cible: 400 x 400 mm)
Zone aveugle [mm]		350
Angle d'ouverture cylindrique [°]		15; (±2)
Déviat. max. de l'angle 90° détecteur / objet [°]		± 4
<b>Exactitude / déviations</b>		
Compensation de température		oui
Hystérésis [%]		< 3
Dérive du point de commutation [%]		-5...5
Erreur de linéarité sortie analogique [%]		<3
Répétabilité		1 %
Résolution [mm]		3
Remarques sur la précision / déviation	Les valeurs indiquées sont atteintes après un temps de préchauffage de min. 20 minutes	
<b>Temps de réponse</b>		
Temps de réponse [ms]		< 600; (sortie analogique)
<b>Logiciel / programmation</b>		
Possibilités de paramétrage	hystérésis / fenêtre; deuxième point de commutation; Temporisation à l'enclenchement et au déclenchement ; opérations de démarrage; Fonction Teach; éclaircissement / obscurcissement	
<b>Interfaces</b>		
Interface de communication	IO-Link	
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profils	Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel	
Mode SIO	oui	
Type de port maître requis	A	
Temps de cycle de process min. [ms]	3,2	
Données process IO-Link (cyclique)	<b>Fonction</b>	<b>longueur en bits</b>
	valeur process	16
	état d'appareil	4
	informations de commutation binaires	2
Fonctions IO-Link (acyclique)	étiquette électronique spécifique application; compteur horaire	

# UIT504



## Détecteur à ultrasons

UIA06000E1KG/IO-Link/US

DeviceID supportés	<b>Mode de fonctionnement</b>	<b>DeviceID</b>
	default	1097
Remarque	Pour d'autres informations voir le fichier pdf IODD sous "Téléchargements"	
<b>Conditions d'utilisation</b>		
Température ambiante [°C]		-20...70
Température de stockage [°C]		-30...80
Indice de protection		IP 67
<b>Tests / homologations</b>		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	3 V
	EN 55011	classe A
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz amplitude 1mm, durée du cycle de fréquence 5 mn, durée de présence par axe à une fréquence de résonance ou à 55 Hz: 30 mn
Tenue aux chocs	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms demi-sinusoïdal ; 3 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
MTTF [Années]		102
Homologation UL	Ta	-20...70 °C
	alimentation en tension	Class 2
	Numéro de fichier UL	E174191
<b>Données mécaniques</b>		
Poids [g]		242,5
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions [mm]		M30 x 1,5 / L = 103,8
Désignation du filetage		M30 x 1,5
Matières		inox (1.4404 / 316L); PA; vitrocéramique époxyde
Couple de serrage [Nm]		100
<b>Afficheurs / éléments de service</b>		
Indication	état de commutation	2 x LED, jaune
	écho	1 x LED, vert
Fonction Teach		oui
<b>Accessoires</b>		
Fourniture		écrous de fixation: 2, inox
<b>Remarques</b>		
Remarques		Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage		1 pièces

## Détecteur à ultrasons


UIA06000E1KG/IO-Link/US

### Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A




### Raccordement



4 IO-Link

### Diagrammes et courbes



- 1 Distance
- 2 Lobe ultrasonore standard
- 3 Lobe ultrasonore moyen
- 4 Lobe ultrasonore étroit