

Certificat de calibrage ISO pour capteurs de température 3 points

ISO-Kalibrierung Temp. 3-Pkt

Werkskalibrierschein
 Factory calibration certificate



Messumformer-Typ: T1000

transmitter type: T1000

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

Messbereich: -50...150 °C

temperature range: -50...150 °C

Ausgangssignal: 4...20 mA

output: 4...20 mA

Genauigkeit: ± 0,1 °C

accuracy: ± 0,1 °C

Kalibrierdatum: 12.11.2012

date of calibration: 12.11.2012

Auftragsnummer: 123456

job no.: 123456

Referenzgerät: PTB 123456

reference unit: PTB 123456

Prüfnormal, Temperatur: 0 °C

testing device, temperature: 0 °C

Serien-Nr.: 123456

serial no.: 123456

PTB-Zertifikat: PTB 123456

PTB certificate: PTB 123456

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature: 20 °C



Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-
 Element der höchsten Klasse in Abstimmung mit dem internationalen Temperaturnormale auf Basis der ITS-90.
 Die Kalibrierung wurde durchgeführt in der kalibrierungsfähigen "Schwarze Strahl" mit einem Referenz-
 Element der höchsten Klasse in Abstimmung mit dem internationalen Temperaturnormale auf Basis der ITS-90.
 Die Angaben zur Messgenauigkeit sind nur für die Messwerte der Messumformer und nicht für die
 Kalibrierungsgenauigkeit der Kalibrierung. Die Messwerte befinden sich auf einem abgerundeten Nennwert von 100 %.
 Die Messunsicherheit beträgt ± 0,1 °C.
 The calibration was performed in the calibration-capable "Schwarze Strahl" with a reference
 element of the highest class in accordance with the international temperature normal on the basis of the ITS-90.
 The measurement accuracy is only for the measurement values of the measurement device and not for the
 calibration accuracy of the calibration. The measurement values are on a rounded nominal value of 100 %.
 The measurement uncertainty is ± 0,1 °C.
 The given accuracy is only for the measurement values of the measurement device and not for the
 calibration accuracy of the calibration. The measurement values are on a rounded nominal value of 100 %.
 The measurement uncertainty is ± 0,1 °C.
 The given accuracy is only for the measurement values of the measurement device and not for the
 calibration accuracy of the calibration. The measurement values are on a rounded nominal value of 100 %.
 The measurement uncertainty is ± 0,1 °C.

Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 This certificate was automatically generated and is valid without signature.

Ihr Partner ifm ifm electronic ifm electronic
 45128 Essen 45128 Essen 45128 Essen
 Tel. +49 (0)201 45128-1 Tel. +49 (0)201 45128-1 Tel. +49 (0)201 45128-1

Données mécaniques

Poids [g] 19,171

Remarques

Remarques

Le certificat de calibrage ISO n'est pas reconnu selon l'EA MLA (Multilateral Agreement) et est donc considéré comme non traçable.

Le certificat de calibrage doit être commandé en combinaison avec un capteur.

La livraison de l'appareil correspondant comprend le certificat de calibrage.

Le certificat de calibrage est bilingue (allemand/anglais)

Des commandes ultérieures sont seulement possibles si l'appareil est dans un état propre lors du retour.

Dans la version internet de la fiche technique un certificat modèle est disponible sous l'onglet "Téléchargement".

ZC0016



Certificat de calibrage ISO pour capteurs de température 3 points

ISO-Kalibrierung Temp. 3-Pkt

Données supplémentaires

Points de mesure (selon ISO 9110)

1	65 °C
2	85 °C
3	123 °C