


DTC510



Testina di lettura/scrittura RFID HF

DTCHF MCRWCOUS03



- 1 LED giallo
- 2 LED verde
- 2 LED rosso




Applicazione			
Certificazione apparecchiature radio per		USA; Canada; UE/RED; Australia; Giappone; Taiwan; India; Singapore; Cina; Corea del Sud; Israele	
Nota sulla certificazione radio		L'elenco dei paesi che applicano la direttiva europea sulle apparecchiature radio 2014/53/UE si trova nella sezione "Download".	
Dati elettrici			
Tensione di esercizio	[V]	9...32 DC	
Corrente assorbita	[mA]	≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V)	
Classe di isolamento		III	
Frequenza operativa	[MHz]	13,56	
Standard RFID		ISO 15693	
Campo di rilevamento			
Distanza dal TAG	[mm]		≤ 60
Interfacce			
Interfaccia di comunicazione		CAN	
CAN			
Protocollo		CANopen	



Testina di lettura/scrittura RFID HF

DTCHF MCRWCOUS03

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...80
Grado di protezione		IP 67; IP 69K
Test / Certificazioni		
Resistenza agli urti	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / ricorrente
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / non ricorrente
Resistenza alle vibrazioni	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Dati meccanici		
Peso	[g]	180
Corpo		parallelepipedo
Superficie attiva		orientabile in 5 posizioni
Dimensioni	[mm]	40 x 40 x 54
Materiali		Corpo: PA; parti metalliche: acciaio inox
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Preoperational Mode	1 x LED, verde acceso
	Operational Mode	1 x LED, verde lampeggia
	comunicazione TAG	1 x LED, giallo acceso
	errori	1 x LED, rosso lampeggia
Osservazioni		
Osservazioni		per distanze rispetto agli altri TAG, vedere rispettiva scheda tecnica (E803xx)
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Connettore: 1 x M12, orientabile, con bloccaggio; codifica: A		
		
1	non collegato	
2	U+	
3	messa a terra	
4	CAN_H	
5	CAN_L	