


DTE805



Dispositivo RFID compatto

DTRUHFE HLRWITUS04



Applicazione

Certificazione
apparecchiature radio per
Nota sulla certificazione radio

UE/RED; India

L'elenco dei paesi che applicano la direttiva europea sulle
apparecchiature radio 2014/53/UE si trova nella sezione "Download".

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]
Corrente assorbita [mA]
Potenza assorbita [W]
Classe di isolamento
Frequenza operativa [MHz]
Standard RFID
Potenza di trasmissione ERP [mW]

19,2...28,8 DC

500

8,6

III

865...868 (ETSI)

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63

120; (massimo: 200 mW)

Uscite

Capacità di corrente per
uscita [mA]

100; (max.)

Interfacce

Interfaccia di comunicazione

Ethernet

Ethernet - Internet of Things

Standard di trasmissione

10Base-T; 100Base-TX

Velocità di trasmissione

10 MBit/s; 100 MBit/s

Protocollo

MQTT JSON

Impostazioni di fabbrica

Indirizzo IP: 192.168.0.79

subnet mask: 255.255.255.0

indirizzo IP gateway: 192.168.0.100

Tipo di utilizzo


trasmissione dati; Parametrizzazione

DTE805



Dispositivo RFID compatto

DTRUHFE HLRWITUS04

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...55
Indicazioni per la temperatura ambiente		con piastra di montaggio e dissipatore di calore: -20...60 °C
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...80
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
Resistenza agli urti	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / Shock permanenti
		50 g (11 ms) / urto singolo
Resistenza alle vibrazioni	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
Dati meccanici		
Peso	[g]	734,2
Dimensioni	[mm]	113 x 118,6 x 50
Materiali		Corpo: alluminio; PBT / PC; acciaio inox
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Tensione di alimentazione	1 x LED, verde
	Rampa di LED	4 x LED, giallo numero di tag nel campo
	stato	2 x LED, verde / rosso interfaccia bus di campo
	stato	2 x LED, verde / giallo Ethernet
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico - Ethernet		
Connettore: 2 x M12; codifica: D		
		
ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione		
Connettore: 1 x M12; codifica: A		
		

DTE805



Dispositivo RFID compatto

DTRUHFE HLRWITUS04

PWR	
1	L+
2	ingresso/uscita digitale 2
3	L-
4	ingresso/uscita digitale 1
5	non collegato