


DV1004



Strisce LED RGBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68



Applicazione		
Applicazione	segnalazione delle condizioni della macchina	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	21,6...26,4 DC
Tensione nominale DC	[V]	24; (secondo SELV/PELV)
Corrente assorbita	[mA]	1600
Temperatura di colore	[K]	4000
Fascio luminoso	[lm]	rosso: 101,2; verde: 188,8; blu: 37; bianco: 285,2
Nota sul fascio luminoso	[lm]	Le indicazioni di flusso luminoso si riferiscono ad un metro di striscia LED
Tip. durata d'uso	[h]	30000
Ingressi		
Circuito d'ingresso ingressi digitali	24 V PNP	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...45
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	90
Max. altezza s.l.m.	[m]	4000
Grado di protezione	IP 68	
Grado di sporco	2	
Test / Certificazioni		
Certificazione	IEC 62471; IEC 62031	
Dati meccanici		
Peso	[g]	123,8
Dimensioni	[mm]	1015 x 14,2 x 4,5
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	segnalazione delle condizioni della macchina	LED, multicolore RGB
	mounting light	LED, bianco

Strisce LED RGBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68

Osservazioni


Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m

Connettore: M12; codifica: A



1	+ rosso
2	+ verde
3	GND
4	+ bianco
5	+ blu

diagrammi e curve