




Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2057
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



- 1 Etichetta
- 2 Tubo di connessione Ø 8 mm
- 3 Vite per comando manuale
- 4 Tubo di connessione Ø 4 mm aria ausiliaria



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 165
Watchdog integrato		si
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite pneumatiche: 1
Ingressi		
Numero degli ingressi digitali		2
Circuito d'ingresso ingressi digitali		PNP
Alimentazione degli ingressi		AS-i
Tensione di alimentazione	[V]	20...30
Max. capacità di corrente ingressi totale	[mA]	100
Corrente di ingresso High	[mA]	> 3
Corrente di ingresso Low	[mA]	< 1,5
Livello di commutazione High	[V]	> 10

**AirBox AS-i**

AirBox 2DI 1PO M12

Protezione da cortocircuito ingressi digitali	si
---	----

Uscite

Modello elettrico	AS-i
Numero delle uscite pneumatiche	1

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	0...55
Indicazioni per la temperatura ambiente	con particolare trattamento dell'aria compressa: < 0 °C
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 50295
-----	----------

Parametri AS-i

Profilo AS-i	S-3.F				
Configurazione I/O AS-i [hex]	3				
Codice ID AS-i [hex]	F				
Assegnazione dei bit di dati	bit di dati	D0	D1	D2	D3
	Presa	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
	pin	4	2 / 4	-	-

Dati meccanici

Tipo di montaggio	montaggio a vite				
Materiali	PBT				
Sistema pneumatico	1 valvola 4/2 vie				
Campo della pressione di esercizio [bar]	3...8				
Campo della pressione di esercizio [MPa]	0,3...0,8				
Indicazioni per il range della pressione di esercizio	incl. possibili picchi di pressione				
Portata d'aria con 6/5 bar [l/min]	500				
Portata d'aria a 6/0 bar [l/min]	700				
Consistenza dell'aria compressa	filtrato (5 µm); lubrificato (ISO-VG10) o non lubrificato				
Aria ausiliaria 90% vuoto [bar]	3...8				
Aria ausiliaria 90% vuoto [MPa]	0,3...0,8				
Raccordo del tubo	Legris LF 3000/8 / LF 3000/4				
Scarico	aria di scarico deviabile tramite raccordo per tubo				

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	LED, verde
	Commutazione	LED, giallo

Accessori

Accessori opzionali	silenziatore:, E75232
---------------------	-----------------------

Osservazioni

Osservazioni	Vedere le indicazioni per l'aria compressa e per EMC/ESD alla voce "Download"
Quantità	1 pezzo



AirBox AS-i

AirBox 2DI 1PO M12

Collegamento elettrico

pin di contatto per base modulo, FK / PG:

Collegamento

Connettore: M12