




Display multifunzione per il monitoraggio di segnali standard analogici

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC



sezione del quadro elettrico 91 x 43 mm



Caratteristiche del prodotto

Dimensioni	[mm]	48 x 112 x 116
------------	------	----------------

Applicazione

Applicazione	visualizzazione e monitoraggio di segnali analogici; ad es. di sensori di pressione, temperatura o flusso
--------------	--

Dati elettrici

Frequenza AC	[Hz]	50...60
Tensione di esercizio	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Corrente assorbita	[mA]	100
Potenza assorbita	[W]	3

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi analogici: 2; Numero delle uscite digitali: 4; Numero delle uscite analogiche: 1
------------------------------------	--

Ingressi

Numero degli ingressi analogici		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Ingresso analogico corrente	[mA]	0...20
Ingresso analogico tensione	[V]	-10...10
Risoluzione ingresso analogico		16 bit
Precisione ingresso analogico	[%]	0,1

Uscite

Numero delle uscite digitali		4
Capacità di corrente per uscita	[mA]	200
Numero delle uscite analogiche		1
Uscita analogica corrente	[mA]	0...20
Carico max	[Ω]	270
Uscita analogica tensione	[V]	-10...10



Display multifunzione per il monitoraggio di segnali
standard analogici

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC

Precisione uscita analogica	[%]	0,1
Resistente a sovraccarico		si
Risoluzione uscita analogica		16 bit

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 65
Grado di protezione morsetti		IP 20

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Dati meccanici

Peso	[g]	350,5
Tipo di montaggio		sezione del quadro elettrico: 91 x 43 mm
Dimensioni	[mm]	48 x 112 x 116
Materiali		Noryl UL94-V-0

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	display a colori	Display LCD grafico, Touch screen
-------------	------------------	-----------------------------------

Collegamento elettrico

Morsetti a vite:

Collegamento

