


E3M152



Cavo di collegamento

CONNECTION CABLE M12 11M



Applicazione

Particolarità	cavo schermato; Idoneità della catena portacavi
Modello	per sensore 3D con uscita video analogica PAL

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 25 AC / < 60 DC
Classe di isolamento	III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Grado di protezione	IP 67; IP 69K

Dati meccanici

Peso [g]	562,5
Materiali	Corpo: PUR; Guarnizione: FKM; pins di contatto: CuSn6 nichelato e zincato
Materiale dado	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Idoneità della catena portacavi	si
Idoneità della catena portacavi	Raggio di curvatura con installazione fissa ≥ 60 mm

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------




Cavo di collegamento

CONNECTION CABLE M12 11M

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)



Collegamento elettrico

Cavo: 11 m, nero, Ø 6 mm, schermato; 3 x 0,25 mm²

Collegamento



- | | |
|----|-----------------------|
| 1: | schermo |
| 2: | non collegato |
| 3: | schermatura coassiale |
| 4: | cavo coassiale |
| 5: | non collegato |

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

