


# AC5015



## Base di montaggio per moduli AS-i

EEMS-Base FC V2A



- 1 pins di contatto
- 2 Etichetta

### Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Tensione di alimentazione supplementare	[V]	24 DC

### Uscite

Modello elettrico	AS-i
Carico del contatto	< 2 A

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 67; (a seconda del modulo: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

### Dati meccanici

Peso	[g]	61
Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN e su parete	
Dimensioni	[mm]	45 x 80 x 20
Materiali	PBT; 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)	

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

### Collegamento elettrico

pin di contatto nel modulo:

tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i: