

## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF032ZDS0002A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Dati elettrici

|                       |     |            |
|-----------------------|-----|------------|
| Tensione di esercizio | [V] | 10...30 DC |
| Classe di isolamento  |     | III        |

## Uscite

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Modello elettrico | PNP |
|-------------------|-----|

## Condizioni ambientali

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Grado di protezione  |      | IP 67    |

## Dati meccanici

|                 |      |                  |
|-----------------|------|------------------|
| Dimensioni      | [mm] | 17 x 10 x 26     |
| Materiali       |      | PUR              |
| Materiale corpo |      | PUR              |
| Materiale dado  |      | zinco pressofuso |

## Elementi di indicazione e comando

|             |                       |                 |
|-------------|-----------------------|-----------------|
| Indicazione | Stato di commutazione | 1 x LED, giallo |
|             | Funzionamento         | 1 x LED, verde  |

## Osservazioni

|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

# E10546



## Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOAF032ZDS0002A03

### Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR / PVC, nero, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso



### Collegamento



|      |                              |
|------|------------------------------|
| BN = | Colori dei fili conduttori : |
| BK = | marrone                      |
| BU = | nero                         |
|      | blu                          |