


## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAK120MSS0010A

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Dati elettrici

|                       |     |            |
|-----------------------|-----|------------|
| Tensione di esercizio | [V] | 10...30 DC |
|-----------------------|-----|------------|

## Condizioni ambientali

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Grado di protezione  |      | IP 65    |

## Dati meccanici

|                 |      |                   |
|-----------------|------|-------------------|
| Dimensioni      | [mm] | 51 x 26 x 58      |
| Materiali       |      | ottone nichelato  |
| Materiale corpo |      | ottone, nichelato |
| Materiale dado  |      | ottone, nichelato |

## Osservazioni


|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

## Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,1 mm )

## Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M23, ad angolo; Corpo: ottone, nichelato; Fermo: ottone, nichelato



# E10898



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAK120MSS0010A

### Collegamento

|    |       |
|----|-------|
| 1  | BK 1  |
| 2  | BK 2  |
| 3  | BK 3  |
| 4  | BK 4  |
| 5  | BK 5  |
| 6  | BK 6  |
| 7  | BK 7  |
| 8  | BK 8  |
| 9  | BK 9  |
| 10 | BK 10 |
| 11 | BK 11 |
| 12 | GN/YE |