


E10191



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGA030MSS0005E03



Applicazione

Particolarità	Idoneità della catena portacavi
---------------	---------------------------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC/DC
Capacità di corrente totale	[A]	4; (40° C)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 67

Test / Certificazioni

Certificazione UL	Ta	< 75 °C
	Numero file UL	E191684

Dati meccanici

Peso	[g]	197,8
Dimensioni	[mm]	14,5 x 14,5 x 42,5
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Idoneità della catena portacavi		si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 2 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

E10191



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGA030MSS0005E03

Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PVC, giallo, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 1/2", diritto; codifica: C; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



GN =

RD/BK =

RD/WH =

Colori dei fili conduttori :

verde

rosso / nero

rosso / bianco